


**KOMET® M03Speed glava za fino istokarivanje, Ø Dmin: 29mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	238370 29
GTIN	4047109074620
Razred artikla	24I

**Opis**
**Izvedba:**

- **Dinamičko balansiranje za najveći broj okretaja.**
- **Modularna izvedba sustava.**
- **Fino namještanje bez dodatnog stezanja.**
- **S ABS® priključkom za najveću točnost izmjene.**
- **Brzo grubo postavljanje pomakom tokarskog alata.**
- **Ciljan unutarnji dovod rashladnog sredstva.**
- **Najmanji koraci u µm, unutar područja finog postavljanja od 0,25 – 0,6 mm u Ø, ovisno o promjeru tokarenja.**
- **Koraci finog postavljanja iznose 0,002 mm u Ø.**
- **Zbog visoke rezolucije jednostavno postavljanje, tj. očitavanje bez nonija.**

**Napomena:**

Dodatni držač pločica, npr.: za natražnu obradu i s drugim kutovima = 15°, 30°, 45°, itd., dostupan za isporuku u kratkom roku.

Molimo da izmjenjive adaptere, nastavke i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.

**Tehnički opis**

Grubo podešavanje S	5 mm
ABS® Ø d	25
Fino podešavanje u Ø	0,4 mm
Ø D2 obrada naprijed	26 mm
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje	238355 29

maksimalan broj okretaja	40000 min <sup>-1</sup>
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	29
Korisna duljina L <sub>1</sub>	39,9 mm
Ø područja obrade	29 - 39 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	izbočen
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

---

## Pribor

KOMET® izmjenjiva glava 90° za M03Speednaprijed  
prikladno za M03 veličina 29

238355 29