




NC visokotlačna stega Duo, tip: 90



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360600 90
GTIN	4250364400619
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Posebno kruto osnovno tijelo od nodularnog lijeva, gornja i donja strana brušene. **Točnost uparivanja 0,02 mm.**

Funkcija:

Prvi obradak **umetnuti na stezno mjesto I** i okretati ručicu dok pomična čeljust ne nalegne na obradak, drugi obradak umetnuti u **stezno mjesto II** i dalje okretati ručicu do kraja.

Upotreba:

- **Moguće horizontalno korištenje.**
- **Stezanje 2 jednaka dijela, razlike u dimenzijama (± 3 mm).**

Dio isporuke:

Uključuje 4 stupnjevane čeljusti, 1 ručnu polugu, 4 kontinuirano namjestive stege i kratke upute.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

- **Ukupna duljina L ostaje nepromijenjena (smanjena mogućnost sudara).**
- **Za pribor pogledajte br. 360530; 360570 i br. 361400; 361440; 361660 – 361970.**
- **Uvijek pritegnite 2 alata!**
- **Uključujući provrte 25H6 M10 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.**

Tehnički opis

Stezni raspon d	56 - 120 mm
Visina čeljusti h ₁	34 mm

Maksimalna sila stezanja do	28 kN
Visina čeljusti h ₂	18 mm
Područje stezanja b	0 - 64 mm
Tip	90
Kod boje za odgovarajući pribor	Duo
Duljina osnovnog tijela a	400 mm
Ukupna duljina	482 mm
Utori za poravnavanje	20H7 mm
Težina	24 kg
Visina osnovnog tijela c -0,02	80 mm
Serijski	Duo
Utor za poravnanje-tolerancija	H7
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 300	360430 300
Graničnik za obratke	360555
Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	360468 125