


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška, 2xD, Ø DC m7: 38mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235500 38
GTIN	4047109026353
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:
S kombiniranom drškom.

- **Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.**
- **Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.**

Upotreba:

- **Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.**
- **Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odljevaka, prekinuti rez).**
- **Za provrte s tolerancijom ± 0,2 mm.**

S izmjenjivim pločivama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

za colni Ø: 1 1/2 col

Duljina izboja L_A: 115 mm

Ø drške D_S: 32 mm

Duljina drške L_S: 60 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 120508 44-..

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 239652 20IP (6,3 Nm)

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-..

Korisna duljina L ₁	76 mm
Ø drške D _s	32 mm
Broj oštrica Z	1
Duljina drške L _s	60 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	38
za colni Ø	1 1/2 col
Ukupna duljina L	175 mm
Duljina izboja L _A	115 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	2×D
Drška	DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Precizni bit za Torx Plus®, drška E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
	659874 50

Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm
