

**TNMG 160404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 PV720
GTIN	4960664725397
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PQ
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 520 m/min
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	PV720
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje