

**WNMG 080404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Posmak $f$	0,07 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 490 m/min
Vrsta	PV720
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje