

**CCMT 09T308, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	HQ
Vrsta	PV720
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje