

**DC.T 11T302, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	HQ
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje