

Mahr**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 150-175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom. Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i lepane.** Upravljački i dijelovi za očitavanje mat kromirani. Od mjernog opsega 100 – 125 mm s toplinskom izolacijom i polugom za stezanje učvršćivanja.

Dio isporuke:

Mjerni vijak u rukavcu.

Tehnički opis

Mjerni bubanj \emptyset	20 mm
Vreteno \emptyset	8 mm
Mjerno područje	150 - 175 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	7 μ m
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B10
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm

022450 200

KalibriranjeUnutarnji mikrometar maks. mjerno područje 200 mm

022440 200