


**Garant****Keramički brusni čep trokut, grubo, Tip: 0606T****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	501505 0606T
GTIN	4067263129561
Razred artikla	58F

**Opis****Izvedba:**

**Keramički brusni čepovi** (Korundno brusno zrno vezano unutar keramike) **najčešće su upotrebljavani brusni čepovi za klizno brušenje** i mogu se **upotrijebiti univerzalno. Vrlo visoka gustoća i učinak brušenja.**

Izvedba visokih performansi za **kratko vrijeme obrade**. Niska vlastita abrazija, dugi vijek trajanja.

**Upotreba:**

Za **brzo odstranjivanje srha, zaobljivanje rubova i pripremu za poliranje čelika, nehrđajućeg čelika** i drugih **čeličnih legura**. Također je prikladan za grubu obradu plastike i obojenih metala, uz rizik da će se brusni čepovi brže dodati i smanjiti učinak brušenja.

Oblik **trokuta najstabilnija je izvedba** s najvećom izdržljivošću. Idealno za obradu **grubih kutova** obradaka s **jednostavnom geometrijom**.

**Tehnički opis**

Duljina	6 mm
Stupanj finoće	grubi
Opis oblika	Trokut

Visina	6 mm
Serija	GMT
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	grubo
Sadržaj	3 kg
Vrsta proizvoda	Brusno sredstvo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		