

**DCMT 11T308, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	PV720
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje