

**Garant****Keramički brusni čep trokut (kosi), grubo, Tip: 1015TA****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	501515 1015TA
GTIN	4067263129585
Razred artikla	58F

**Opis****Izvedba:**

**Keramički brusni čepovi** (Korundno brusno zrno vezano unutar keramike) **najčešće su upotrebljavani brusni čepovi za klizno brušenje** i mogu se **upotrijebiti univerzalno. Vrlo visoka gustoća i učinak brušenja.**

Izvedba visokih performansi za **kratko vrijeme obrade**. Niska vlastita abrazija, dugi vijek trajanja.

**Upotreba:**

Za **brzo odstranjivanje srha, zaobljivanje** rubova i **pripremu za poliranje čelika, nehrđajućeg čelika** i drugih **čeličnih legura**. Također je prikladan za grubu obradu plastike i obojenih metala, uz rizik da će se brusni čepovi brže dodati i smanjiti učinak brušenja. Oblik **trokuta (kosi)** najuniverzalniji je oblik.

**Tehnički opis**

Duljina	15 mm
Visina	10 mm
Stupanj finoće	grubo

Seriya	GMT
Opis oblika	Trokut (kosi)
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	grubo
Sadržaj	3 kg
Vrsta proizvoda	Brusno sredstvo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		