

**DCMT 070204, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	GK
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje