

**DCMT 070208, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	GK
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070208
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje