

**DCMT 11T302, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Vrsta	PV720
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje