

**TNGA 160412, PT600M, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 255850 HART   |
| GTIN           | 4960664546381 |
| Razred artikla | 25F           |

**Opis****Izvedba:**

**MEGACOAT** prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: S02025

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 200 m/min

**Tehnički opis**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano      |
| Stanje                            | S02025            |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,1 - 0,9 mm      |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,25 mm/okr |
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 200 m/min    |
| Područje primjene                 | TVRDO             |
| Kutni radijus                     | 1,2 mm            |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta                            | PT600M                             |
| Fina/gruba obrada                | Polugruba obrada                   |
| Rezni materijal                  | Keramika                           |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TNGA 160412                        |
| Broj zamjena/oštrica             | 6                                  |
| Atribut imena proizvoda          | PT600M                             |
| Vrsta proizvoda                  | Okretna rezna pločica za tokarenje |