

**VBMT 160404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Vrsta	PV720
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje