



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-65mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 50-65
GTIN	5051102095819
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Mjerno područje	50 - 65 mm

Standardna mjerna dubina	80 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 50-65 mm	428605 50-65
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428745 50-65
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428746 50-65