



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 8-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	58 mm
Mjerno područje	8 - 10 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	121 mm

Dimenzija a	1,9 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 8-10 mm	428605 8-10
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 8-10 mm	428745 8-10
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 8-10 mm	428746 8-10