

Garant**NC visokotlačna stega izvedba LC, tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360510 125
GTIN	4250364401500
Razred artikla	31F

Opis**Izvedba:**

- Male dimenzije; optimalan odnos između steznog raspona i ukupne duljine. Sila stezanja može se optički kontrolirati preko 4 oznake na prstenu. Maksimalna sila stezanja može se postići s pomoću ugređenog fiksnog graničnika.
- Posebno kruto osnovno tijelo od nodularnog lijeva, gornja i donja strana su brušene; točnost uparivanja 0,02 mm.
- Uključuje provrte 25H6 M10 za sustav s nultim stezanjem osnovnog razmaka 200 mm.

Karakteristika:

- Klik brzoizmjenjivi sustav za stupnjevane letvice/čeljusti. Najkraće vrijeme namještanja i velika fleksibilnost.
- Potpuno oklopljena i nitrirana vretena (povećana radna sigurnost, optimirana zaštita od odvojenih čestica, minimalna potreba za čišćenjem).

Upotreba:

Univerzalni sustav stezanja za obradne centre.

Dio isporuke:

Uključuje 2 stupnjevane čeljusti, 1 ručica, 4 stezne vilice za stol i 1 6-kutni ključ.

Dodatni pribor:

- Garnitura za usmjeravanje i fiksiranje, vidi br. 360530.
- Graničnik za izratke i rezervna ručica vidi br. 360555, 352650 i 360800.
- Produžetak ručice, vidi br. 360850.
- Stezne čeljusti, vidi još br. 361380 – 361770 i 362390 – 362600.
- Zamjenske stupnjevane čeljusti pogledajte br. 361400; 361420, tj. 361295; 361296.
- Povlačni vijak br. 360025.
- Adapterske ploče za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293, 361294 vel.125.
- Adapterske ploče br. 361297 i 361298 vel. 125

Napomena:

- Lajsne za stepenice Click sustava za bušenje u blizini ruba i za stezanje ravnih obradaka, pogledajte br. 361950; 361960; 361970.
- Za stupnjevanu čeljust pogledajte br. 361400; 361420; 361295; 361296.

Tehnički opis

Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Kod boje za odgovarajući pribor	LC-GARANT
Tip	125
Ukupna duljina	446 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
Visina čeljusti h	39,5 mm
m	180 mm
Duljina osnovnog tijela a	398 mm
Poprečni utor n H7	20 mm
Stezni raspon d	131 - 313 mm
Visina osnovnog tijela c -0,02	100 mm
t	144 mm
Težina	34 kg
r ±0,015	118 mm
Područje stezanja b	0 - 182 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 18 mm	360530 18
Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362420 125
Produžetak ručke	360850

Kutni pogon za tip 125-200	360570 125-200
Par paralelnih klik pločica (stupnjevana strana) za tip 125	361970 125
Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 125 mm	362460 125
Par mekih čeljustičelik za cementiranje 21MnCr5 za tip 125	360520 125
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 12 mm	360530 12
Par paralelnih klik pločica, kaljeni čelik za tip 125	361960 125
Osnovna čeljustfiksna za tip 125	361520 125
Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	360468 125
Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362620 125
Par stupnjevanih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362560 125
Adapter čeljustipomičan za tip 125	361600 125
Kutni adapter za tip 125	360580 125
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 22 mm	360530 22
Zamjensko vreteno tip 125	360821 125
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
Set za čišćenje navoja tip 125	360822 125
Par prizmatičnih čeljustikaljeni čelik za tip 125	360540 125
Grafičnik za obratke	360555
Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu čeljusti 125 mm	362400 125
Rezervna ručka za tip 125/200	360800 125/200
Konzola za tip 125XL	361230 125XL
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 14 mm	360530 14
Adapter čeljustifiksan za tip 125	361620 125
Par paralelnih klik pločica, kaljeni čelik za tip 125	361950 125
Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 125 mm	362520 125
Osnovna čeljustpomična za tip 125	361500 125

Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362600 125
Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362500 125
Garn. za poravnavanje i učvršćivanje dimenzija T utora za stol 16 mm	360530 16
Okretna čeljustpomična za tip 125	361660 125
Set za čišćenje tip 125	360823 125
Stupnjevana čeljustfiksna za tip 125	360469 125