



## Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376760 4
GTIN	4020772092627
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.
- Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
- Za velike sile stezanja.
- Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

#### Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačni i vučni zatezač.
- Za izradu specijalnih stezanih naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

### Tehnički opis

Težina	0,65 kg
--------	---------

Udaljenost između rupa l	36,5 mm
Udaljenost između rupa k	25 mm
Ø rupe d	5,5 mm
Visina stezanja h do sredine vijka	12 mm
Pritisni vijak	M8×35 mm
Duljina osnovnog tijela f	90 mm
Širina osnovnog tijela n	47 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	7000 N
Stezni podizaj	32 mm
Udaljenost između rupa g	33,3 mm
Ukupna visina H	132 mm
Ukupna duljina L	155 mm
Tip	6842PL
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega