

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 40/12
GTIN	4045197650214
Razred artikla	21T

Opis**Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

Tehnički opis

ISO kod držača	A40T PCLNR/L12
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Veličina pločice	12 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Podložna pločica	259031 2
Udaljenost vrha od osi	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Koljenasta poluga	259015 2
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	40 mm

Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500