

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A40T PCLNR/L16
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Podložna pločica	259031 35
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	16 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Garnitura opruga	259044 6
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	38,5 mm
Kut rezne oštice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Podložna pločica tip 35	259031 35
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500