



Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376760 5
GTIN	4020772092641
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.
- Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
- Za velike sile stezanja.
- Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačni i vučni zatezač.
- Za izradu specijalnih stezних naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Širina osnovnog tijela n	58 mm
--------------------------	-------

Visina stezanja h do sredine vijka	18 mm
Udaljenost između rupa m	41 mm
Udaljenost između rupa g	41 mm
Ø rupe d	8,5 mm
Udaljenost između rupa l	35 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	12000 N
Duljina osnovnog tijela f	137 mm
Pritisni vijak	M10×50 mm
Udaljenost između rupa k	8 mm
Težina	1,65 kg
Stezni podizaj	50 mm
Ukupna visina H	210 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Tip	6842PL
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega