

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
50/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura opruga	259044 6
Koljenasta poluga	259015 12
Veličina pločice	16 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Podložna pločica	259031 35
Garnitura zatika za opruge	259047 4
ISO kod držača	A50U PCLNR/L16
Udaljenost vrha od osi	35 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Ukupna duljina L	350 mm
Stezna visina L_2	48 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	50 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500