



## Povlačno potisna brza stega s odvojivom ručnom polugom, tip: 7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376760 7
GTIN	4020772092665
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.
- Kaljeni klinovi, sinterirani cilindar koji nije potrebno održavati.
- Za velike sile stezanja.
- Osnovno tijelo od temper lijeva, brunirano.

#### Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačni i vučni zatezač.
- Za izradu specijalnih stezanih naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

### Tehnički opis

Težina	4,28 kg
--------	---------

Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	25000 N
Ø rupe d	10,5 mm
Duljina osnovnog tijela f	198 mm
Udaljenost između rupa k	12 mm
Udaljenost između rupa g	54 mm
Pritisni vijak	M12×50 mm
Udaljenost između rupa l	45 mm
Visina stezanja h do sredine vijka	22 mm
Udaljenost između rupa m	45 mm
Stezni podizaj	75 mm
Širina osnovnog tijela n	84 mm
Ukupna visina H	285 mm
Ukupna duljina L	355 mm
Tip	6842PL
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega