



## Snažna povlačno potisna brza stega, tip: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376720 5
GTIN	4020772008581
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Vrlo stabilna konstrukcija s dugom vodilicom.
- Vodilica u jednakom hodu s ručnom polugom.
- Osnovno tijelo od temper lijeva.
- Poluga i stezni cilindar od poboljšanog čelika, pocinčana i obrađena za bolja antikorozivna svojstva.
- Stezni vijak kaljen.

#### Upotreba:

- Za brzo stezanje / otvaranje pri serijskoj obradi.
- Kao tlačna i vlačna stega.
- Za izradu specijalnih steznih naprava.
- Za stezanje kod bušenja, struganja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

### Tehnički opis

Visina stezanja h do sredine vijka	38 mm
Stezni podizaj	40 mm
Udaljenost između rupa e	41 mm
Udaljenost između rupa g	41 mm

Udaljenost između rupa f	50 mm
Ø rupe d	8,5 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	10000 N
Pritisni vijak	M12×50 mm
Ukupna visina H	137,5 mm
Ukupna duljina L	380 mm
Tip	6842
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega