



## Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376630 2
GTIN	4020772008185
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkaste konstrukcije i za zavarene konstrukcije.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Ø rupe d	5,6 mm
Ukupna visina	61 mm
Udaljenost između rupa e	26 mm
Sila stezanja P2	1200 N
Pritisni vijak	M6×35 mm
Sila stezanja P1	1000 N
ukupna duljina	164 mm

Tip	6832J
Visina stezanja H	34 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega