



Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO, mjerno područje: 20-40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i **za velike dubine mjerenja** (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (**bez grešaka** prvog reda).

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje. Produžetak 150 mm br. 428802.

Tehnički opis

Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	20 - 40 mm
Prsten za namještanje Ø	25 / 35 mm
Granica odstupanja	0.004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 37 mm	484030 37
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 25-30 mm	428800 25-30
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/500	428802 3/500
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 35-40 mm	428800 35-40
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 20-25 mm	428800 20-25
Unutarnji mikrometar IMICRO mjerno područje 30-35 mm	428800 30-35
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 3/150	428802 3/150
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 33 mm	484030 33