

Garant**CNMG 09T304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Razred artikla	21G

Opis

CN.G 09T304 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T304
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje