



NC visokotlačna stega TITAN 2, tip: 125M



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361302 125M
GTIN	4250364402378
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Vodilice indukcijski kaljenje. Gornja, donja i bočne površine brušene.

Karakteristike:
Stega za modularni stezni sustav.
Povećana sila za sigurno stezanje sirovih dijelova u kombinaciji s grip stezanjem.
Čeljusti s vijcima M12.
Visina stezanja od 8 mm prilikom stezanja prema dolje, 3 mm kod grip stezanja.
Moguće stezanje u blizini neutralne osi.
Stezne su čeljusti prethodnih modela kompatibilne.
Izlazni otvor za rashladno sredstvo i odvojene čestice. Precizni utori za poravnavanje.
Navoj za graničnik obratka i za nastavke.
Maksimalna stezna sila 40 kN. Uključujući rupe 25H6 M10 za stezni sustav s nultom točkom osnovog razmaka 200 mm.

Oznaka:

Vertikalno primjenjiv.

Prednost:

Precizna, snažna multifunkcionalna visokotlačna stega.

- **Pouzdanost stezanje neobrađenih dijelova pomoću visokotlačnog vretena s izrazito dugačkim steznim rasponom.**
- **Precizna obrada gotovih dijelova, osnovno tijelo obrađeno sa svih strana.**

Funkcija:

Stezanje isključivo namjestivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm).
Sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim multiplikatorom sile.

Upotreba:

Za konvencionalno stezanje, Grip stezanje i stezanje prema dolje. Stezanje **neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih dijelova** se vrši utiskivanjem **kaljenih i izmjenjivih šiljaka** u obradak. Prikladno za sve materijale do vlačne čvrstoće od 1.000 N/mm². Primjenjiva horizontalno i bočno.

Dio isporuke:

Uključuje 3 6-kutna ključa, 12-kutni uložak za nasadni ključ SW 14, 4 stezne vilice.

Dodatni pribor:

- Čeljusti br. 361331 – 361970.
- Momentni ključ br. 656050 vel. 60.
- Adapterska ploča za brzu promjenu čeljusti Xtric br. 361293 i 361294 vel.125.
- Adapterske ploče br. 361297 i 361298 vel. 125

Pritezni vijak br. 360025.

Napomena:

Moguće produljenje steznog raspona pomoću osnovnog tijela br. 360420 vel. 125.

Tehnički opis

f	21 mm
Poprečni utor	20 mm
Ukupna duljina	455 mm
r	118 mm
Duljina osnovnog tijela a	398 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Titan2/TitanSense
Težina	30 kg
m	180 mm
g	24 mm
Tip	125M
Širina osnovnog tijela B	126 mm
Visina osnovnog tijela c	100 mm
Uzdužni utor	20 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Čeljust za 5-osnu obradu za tip MOBIL	361361 MOBIL
Nosiva čeljustpomična za tip 125	361336 125

Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 1	361346 1
Grip umetak od tvrdog metala, visina 7,1 – 8,6 mm tip	361242
Garnitura u koferu za 5-osnu čeljust	361365
Stupnjevana čeljust za grip umetkepomična za tip 125	361347 125
Nosiva čeljustfiksna za tip 125	361331 125
Čeljust za 5-osnu obradu za tip FIX	361361 FIX
Graničnik za obratke	360555
Stupnjevana čeljust za grip umetkefiksna za tip 125	361348 125
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 2	361346 2
Grip umetak s 2 šiljka, visina 5,2 – 6,7 mm tip	361240