


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 4×D, Ø DC m7: 46mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236601 46
GTIN	4047109208162
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerancija provrta: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Upotreba:

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

Dio isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 130508 46-...
Ø drške D_s	40 mm

Korisna duljina L ₁	184 mm
Duljina drške L _s	68 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	46
za colni Ø	1 13/16 col
Duljina izboja L _A	215 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600