

**Mahr****Garnitura unutarnjeg mikrometra, mjerno područje: 20-50mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 428910 20-50  |
| GTIN           | 4059192010812 |
| Razred artikla | 43A           |

**Opis****Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.<br>Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.<br>Brzi pogon s integriranom spojkom.<br>Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

**Dio isporuke:**

Digitalni mikrometri za unutarnje mjerenje br. 428900 s pripadajućim prstenima za namještanje.

**Tehnički opis**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Broj mjernih vijaka           | 4          |
| Mjerno područje               | 20 - 50 mm |
| Prsten za namještanje Ø       | 25 / 40 mm |
| Broj prstenova za namještanje | 2          |
| Očitavanje                    | 0,005 mm   |
| Standard                      | DIN 863    |
| Podjela mjernog bubnja        | 1/50 mm    |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Mjerna tehnika  | analogno                       |
| Pakiranje       | stabilna kutija                |
| Kalibriranje    | S6                             |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |

## Usluge

|  |              |
|--|--------------|
| KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm | 020550 20-50 |
|--|--------------|

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 40-50 mm | 428900 40-50 |
| Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 20-25 mm | 428900 20-25 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm  | 484030 45    |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 23 mm  | 484030 23    |
| Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 30-40 mm | 428900 30-40 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm  | 484030 35    |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm  | 484030 28    |
| Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 25-30 mm | 428900 25-30 |