


**CNMG 120412, Vrsta: CA4515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120412 CA4515 Vrsta: CA4515

Lomač odvojenih čestica: STD

Dubina reza a_p : 0,5 - 7 mm

Posmak f : 0,05 - 0,7 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 110 - 360 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 360 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 7 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	STD
Kutni radijus	1,2 mm
Glavna primjena	K

Vrsta	CA4515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje