


**CNMG 120404, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120404 KW10 Vrsta: KW10
Lomač odvojenih čestica: AH
Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 400 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AH

Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje