

Mahr**Garnitura unutarnjeg mikrometra, mjerno područje: 50-100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani.
Mjerno vreteno u potpunosti kaljeno i brušeno.
Brzi pogon s integriranom spojkom.
Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12mm mjernim čeljustima od tvrdog metala. Od 12mm izvedba **za mjerenje do dna rupe**. Od 40mm mjerna glava od aluminija zbog lakšeg rukovanja.

Dio isporuke:

Digitalni mikrometri za unutarnje mjerenje br. 428900 s pripadajućim prstenima za namještanje.

Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	60 / 85 mm
Broj mjernih vijaka	4
Mjerno područje	50 - 100 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Pribor

Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 50-60 mm	428900 50-60
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 70-85 mm	428900 70-85
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 60-70 mm	428900 60-70
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Unutarnji mikrometar Micromar mjerno područje 85-100 mm	428900 85-100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65