

**CNMG 120408, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250184 SP4019
GTIN	
Razred artikla	28A

Opis

CNMG 120408 SP4019 Vrsta: SP4019
 Lomač odvojenih čestica: 3J
 Dubina reza a_p : 1 - 4 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,4 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 300 m/min
 Brzina reza v_c sporedna primjena: 40 - 110 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	3J
Brzina reza v_c sporedna primjena	40 - 110 m/min
Posmak f	0,15 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 300 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Dodatna primjena	S
Glavna primjena	M

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje