

Garant**GARANT Vap Tap strojni ureznici HSS-E oblik C, vaporiziran, M: M1,6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135805 M1,6
GTIN	4069515001311
Razred artikla	13V

Opis**Izvedba:****Oblik C** (2 – 3 brzine narezivanja).**Oblik C** (2 – 3 uvodna navoja).**Tehnički opis**

Vrsta navoja	M
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,35 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	2,1 mm
Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	1,25 mm
Ø drške D _s	2,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
veličina navoja	M1,6
Broj steznih utora	2
Ukupna duljina L	40 mm
Dubina navoja	4,8 mm
Ø navoja	1,6 mm

List s podacima

Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Serijska	Vap Tap
Vrsta proizvoda	Ureznici

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	18 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

