

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 16-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Standardna mjerna dubina	80 mm
Prsten za namještanje Ø	16 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Mjerno područje	16 - 20 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 12-20	428993 12-20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 20-30	428993 20-30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18