

Garant

Pogonjeni alat, radijalni, BMT60, Tip: 60-40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319936 60-40
GTIN	4069515002974
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

Za upotrebu na svim CNC tokarilicama **DMG Gildemeister CTX** sa **Sauter** revolverom i pogonskom spojnicom **DIN 5480** ili strojevima s **BMT revolverom** s pogonskom spojnicom **DIN 1809**. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom/unutarnjom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena. Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Za korištenje na zvjezdastim revolverima BMT. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 70 bara.

Prednost:

- **Dizajn optimizirane težine i geometrije.**
- **Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.**
- **Prijenos visokih okretnih momenata.**
- **100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.**
- **Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.**

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480 ili BMT revolverom s DIN 1809.

Dio isporuke:

AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745. Momentni ključ br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

- **Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK alati (unutarnje hlađenje) uz mogućnost rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.**
- **Preporuka: izvedbom VARIA VX rukovati s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).**
- **Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.**

Tehnički opis

L ₁	94 mm
x ₁	139 mm
L ₂	84 mm
Hlađenje	eksterno
x	90 mm
Stezanje alata	ER40
h	108 mm
b	206 mm
Prihvat	BMT60
Vrsta proizvoda	Alat na pogon