


Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CCGW 060202 FN, MKD****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265899 NU
GTIN	4069515008389
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristaliziran dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Univerzalni premaz (NU) za sve obojene metale i sintetičke materijale (PMMA, POM, akril, itd.).

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master Eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	MKD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGW 060202 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Fina/gruba obrada	Fina obrada

List s podacima

Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
izvedba rezne oštrice	NU
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 1400 m/min
Vrsta	MKD
Posmak f	0,005 - 0,2 mm/okr
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje