

**Garant****Izmjenjiva rezna pločica za glodanje VBGW 110302 FN, MKD****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 266001 NU     |
| GTIN           | 4069515008532 |
| Razred artikla | 21L           |

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice.

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master Eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Uvjetovanost reza                | kontinuirano       |
| Fina/gruba obrada                | Fina obrada        |
| Vrsta                            | MKD                |
| Dubina reza $a_p$                | 0,01 - 0,2 mm      |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBGW 110302 FN     |
| Posmak $f$                       | 0,005 - 0,2 mm/okr |

## List s podacima

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 100 - 1400 m/min                   |
| Rezni materijal                   | MKD                                |
| Kutni radijus                     | 1,2 mm                             |
| izvedba rezne oštrice             | NU                                 |
| Broj zamjena/oštrica              | 1                                  |
| Atribut imena proizvoda           | MKD                                |
| Mogućnost oštrenja                | da                                 |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |