

**Unutarnji mikrometar, mjerno područje: 6-8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dijelovi za očitavanje i rukovanje matirano kromirani (od Ø 12 HM mjerne čeljusti). Mjerna glava s automatskim centriranjem s 3 mjerne čeljusti (od Ø 12 HM).

Dio isporuke:

Uključuje prsten za namještanje (za podešavanje) i produžetak.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428993, prstenovi za namještanje br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	154 mm
Standardna mjerna dubina	54 mm
Mjerno područje	6 - 8 mm
Dimenzija a	1,5 mm
Prsten za namještanje Ø	6 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100R mm	022500 100R
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200R mm	022510 200R

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 6-12	428993 6-12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8