

**Mitutoyo****Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 12-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i račnom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

**Dodatni pribor:**

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

**Tehnički opis**

Mjerni bubanj Ø	23 mm
Ukupna duljina	127 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Mjerno područje	12 - 16 mm
Dimenzija a	2,6 mm
Standardna mjerna dubina	80 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/150	429010 2/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12