

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 20-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	240 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Dimenzija a	2,6 mm
Mjerno područje	20 - 25 mm
Ukupna duljina	140 mm
Standardna mjerna dubina	90 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22