



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, radijalni raspored polova, Ø glave: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380810 300
GTIN	4045197310941
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- **Snažan sustav magneta.**
- **Koncentrični žljebovi za usmjeravanje obradaka.**
- **Središte nije magnetski aktivno, te je moguće bušenje prolazne rupe.**

Uključivanje i isključivanje ručnom polugom.

Upotreba:

- **Za brušenje i okretanje.**
- **Radijalni raspored polova posebno prikladan za stezanje prstena.**
- **Za okrugle i prstenaste obratke.**

Tehnički opis

Ø dijelaza centriranje	150 mm
Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm ²
Ø jezgra nije magnetizirana	40 mm
Ø glave	300 mm

Dubina centriranja	6 mm
Težina	30 kg
maksimalni Ø bušenja	58 mm
Ø navoja	8×M8
Ø kružnice	180 / 260 mm
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Visina	73 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava