




Neodym-magnetni stezni blok, duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380870 200
GTIN	4045197311320
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

- Izuzetno velika sila stezanja zahvaljujući posebno razvijenom postupku.
- Čvrsto kućište od čelika s prekidačem ON-OFF na prednjoj strani.
- Letvica od 2 mm izrađena od mjedi / 4 mm od čelika.
- Neodym sustav magneta.

Upotreba:

- Za obratke kod kojih je teško izvršiti stezanje, poput Ferrotic-a, tvrdog metala s primjesom kobalta.
- Za erodiranje i brušenje.

Napomena:

Ispravljači dostupni opcionalno za sve sustave stezanja s nultom točkom GARANT Zeroclamp koji postoje na tržištu (Partool, 3R, Mecatool, Erowa itd.). Molimo vas da prilikom narudžbe navedete odgovarajuće podatke.

Tehnički opis

Težina	4,2 kg
Visina	51 mm
Visina magnetskog polja	4 mm
širina	70 mm
Duljina	200 mm

Nazivna snaga pridržavanja	180 N/cm ²
Tolerancija visina	+0,5 / -2 mm
Vrsta proizvoda	Magnet stezne ploče