

**CNMG 120408, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250371 CA510
GTIN	4960664696956
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 450 m/min
Posmak $f$	0,28 - 0,88 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PH
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje