

**CNMG 160616, Vrsta: CA510****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Vrsta	CA510
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje