


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama ABS® drška, 5×D, Ø DC m7: 33mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 236604 33 |
| GTIN | 4047109197930 |
| Razred artikla | 24P |

Opis
Izvedba:
Tolerancija provrta: D – 0,1 / + 0,35

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236605 – 236610.

Preporuka:
Kod bušenja posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:

- Za uporabu samo kod stabilnih uvjeta rada.
- Izvedba 2×D i 3×D s ABS® drškom dostupna je na upit.
- Bušenje uz pomak osi $V_{maks.} = 0,25$ mm.
- Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.
- Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 100408 32-... |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ABS® Ø d | 63 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 165 mm |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Serijski | KUB Pentron® |
| Nazivni Ø D | 33 |

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Duljina izboja L _A | 205 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 5×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano zaobljeno |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano paketno bušenje |
| Primjena bušilice | uvjetovano ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP | 239652 15IP |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |