


 KOMET

**KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata),  
držka Ø d / Ø bušenja d1: 12/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	240100 12/4
GTIN	4047109019331
Razred artikla	24S

**Opis****Upotreba:**

Za unutarnje tokarenje i unutarnje ubodno tokarenje.

**Tehnički opis**

Ø drške d	12 mm
Duljina a	8 mm
Visina stezanja b	11 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	70 mm
Duljina l <sub>2</sub>	45 mm
Ø bušenja d <sub>1</sub>	4 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Držač za tokarenje